

Ihr Fachhändler



FreeStyle Mobil

Dieser Sauerstoffkonzentrator bietet grenzenlose Freiheit im mobilen Einsatz.

Ob für den mobilen Einsatz oder für zu Hause - die einfache Bedienbarkeit und die kompakten Maße des FreeStyle Mobil, garantieren Sicherheit und erleichtern den täglichen Umgang.

Technische Daten

Modell	FreeStyle Mobil
Gesamtbreite (cm)	15,5
Gesamttiefe (cm)	9,1
Gesamthöhe (cm)	21,8
Ladezeit (Std)	3,5
Akku/Batterieleistung (Std)	2
Gewicht (kg)	2



MESSER 

Messer Group GmbH
Limespark
Otto-Volger-Straße 3c
D-65843 Sulzbach
Tel. +49 6196 7760-0
Fax +49 6196 7760-501
info@messergroup.com
www.messergroup.com

Part of the **Messer World** 



Leichtes Handling

Über das Display können die Flowleistung sowie der Batteriestatus abgelesen werden. Die großen Tasten ermöglichen die schnelle Bedienung aller Funktionen.



Volle Leistung

Die Kapazität der Batterie ist für zwei Stunden ausgelegt. Im speziellen Batteriegürtel stehen zusätzlich sechs Stunden Batterieversorgung zur Verfügung.



Einfach praktisch

Ideal für unterwegs, über das mitgelieferte Netzteil kann der FreeStyle Mobil mit wenigen Handgriffen an einen Zigarettenanzünder angeschlossen werden.



Grenzenlose Freiheit

Ob für daheim oder unterwegs, durch sein schlankes Design und seine energiesparende Technik lässt sich der FreeStyle Mobil leichter transportieren als herkömmliche Sauerstoffkonzentratoren. Die ergonomische Form und die einfache Bedienung garantieren ein bequemes Handling.

Klein, leicht und robust

Der FreeStyle Mobil wurde speziell für den grenzenlosen Einsatz im Alltag entwickelt. Die Kombination der herkömmlichen Methode zur Sauerstoffkonzentration mit einer Sauerstoffeinsparmethode, macht den FreeStyle Mobil Sauerstoffkonzentrator enorm handlich und praktisch in der Anwendung.



Die Merkmale des FreeStyle Mobil

- Handlicher mobiler Sauerstoffkonzentrator
- Maximale Bewegungsfreiheit für Patienten durch einen maximalen Verbrauch von drei Litern Sauerstoff pro Minute
- Tragetaschengröße (21,8 x 15,5 x 9,1 cm)
- Akustische Alarme
- Die Batterien sind bereits nach drei Stunden wieder aufgeladen
- Einfach über das Gleichstromnetzteil an den Zigarettenanzünder der Autobatterie (12V DC) anschließbar
- Lautstärke geringer als 55 Dezibel
- Reichweite: zwei Stunden, acht Stunden mit Batteriegürtel
- Zusätzliche Leistung durch einen speziellen Batteriegürtel (0,8 kg)
- Mit Tragetasche und Tragegurt, inkl. Netzanschlusskabel, Ladegerät, 12 V Kabel für den PKW, aufladbaren Batterien und Nasenkanüle

